


IPA KÉZMOSÓK ÉS KOMBINÁLT KIÖNTŐK

IPA30-IPA31-IPA32-IPA67-IPA73-IPA74-IPA75-IPA76-IPA79-IPA80

Használati és tisztítási utasítás



-  Mielőtt használatba veszi az eszközt, győződjön meg róla, hogy az összeszerelési utasításnak megfelelően lett-e összeállítva és beüzemelve.

Általános tudnivalók:

Az olaszországi IPA termékek egy családi rozsdamentes üzemben készült termékek, melyeket a legkorszerűbb fémmegmunkáló berendezésekkel gyártanak, az Európai Unió előírásainak megfelelő körülmények közt. Ennek a korszerű gyártási eljárásnak köszönhetően olyan megoldásokkal találkozhatunk a termékeken, melyek nagyrészt megkönnyítik mindennapi használatukat és takarításukat. Ilyenek a mélyhúzással gyártott különböző mosogatók, kézmosók, vízvető peremek.



A termékek KO33-as (DIN1.4301) rozsdamentes acélból készültek. Ezeket köznyelven 18/10 acélnak ismerhetjük. Eddigi tapasztalatainkból tudjuk, hogy Magyarországon közhiedelem ezt az anyagot savállóknak is nevezni.

FIGYELEM! A KO33-as (más néven 18/10-es) rozsdamentes acél csak csekély mértékben sav- és lúgálló! Ne használjon maró hatású tisztítószeret ezen anyag tisztítására, mivel azok nagymértékben károsíthatják a felületet.



Biztonsági előírások:

Az eszközökre rálépni, felmászni, arra felkapaszkodni szigorúan tilos, és azok károsodásával vagy leszakadásával járhat. A robosztus kinézet ellenére mindig az adott felfogási rendszeren múlik az ilyen jellegű súlyterhelhetőségük.

Az alsó vagy belső részein az egységeknek a gyártás során a legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhatnak sorjás lemezegek, melyek vágási sérülést okozhatnak. Ezek a rendeltetésszerű használatban nem jelentenek veszélyt, de alkalmi nagytakarítás közben, nyúlhatunk olyan alsó eldugott részekhez, melyek nagy körültekintést követelnek.

Használat:

Használatbavétel előtt távolítsuk el az eszkről a védőfóliát, mely a rozsdamentes acélon található. Amennyiben az egységet nem gyári csapteleppel rendelte, a csaptelep használatával kapcsolatban nézzen utána a felszerelt vízkezelő használati utasításában. Az Ipa termékek kétféle csapteleppel szereli a gyártó. Különböző típusokhoz más-más csapot szerelnek. Alábbiakban áttekintheti a két csaptelep rövid leírását és használatukat.

1. IPA30, IPA31 és IPA32-es cikkszámú termékek esetében, amennyiben gyári csapteleppel rendelte a kézmosót, a berendezéséhez felszerelésre került egy térdkar, amivel a vizet tudja kezelni. Amennyiben a fali kiálláson van külön hideg és meleg víz, a térdkar elé be van kötve egy előkeverő szelep. Ebben az előkeverőben van bekötve a hideg és meleg víz flexibilis csövekkel. Az előkeverőn található két fekete állítókaral szabályozhatja egyenként a vizek nyomását és a kevert víz kívánt hőmérsékletét. A térdkar bármilyen oldalirányú elmozdításra megnyitja a vizet és azt addig ereszti, amíg a térdkar ebben a billentett állapotban van tartva. Amint elereszti a térdkart, az visszaáll a kiindulási állapotba és víz eláll. A térdkar olyan magasságban van a falra szerelve, hogy azt a felhasználó kényelmesen felsőcombjával el tudja billenteni. A kézmosót ezáltal teljesen higiénikusan tudja kezelni úgy, hogy a kezével nem nyúl a berendezéshez.
2. IPA67, IPA73, IPA74, IPA75, IPA76, IPA79, IPA80 Ezek a berendezések is rendelkeznek egy gyári előkeverő szeleppel, amivel be tudja szabályozni a víz hőmérsékletét, amennyiben van külön hideg és meleg vízkiállítás az eszkről. A fali eszközök esetében alulról, míg a lábon álló kézmosóknál az alsó

szekrényből fér hozzá az előkeverő szelep állítógombjához. A hideg és a meleg víz flexibilis csövekkel van bekötve az előkeverő szelephez. A szelepen talál egy tekerőgombot, amelyen fel van tüntetve, hogy melyik irányba tudja melegebbre vagy hidegebbre állítani a keverést. A kézmosó berendezésének elülső takarólapján talál műanyag keretben egy fémből kialakított nagy nyomógombot. A nyomógomb térdel üzemeltethető, hogy kézi érintés nélkül tudja használni a készüléket. Nyomja meg a gombot koppanásig, majd eressze el. A csaptelep körülbelül 6-12 másodpercig ad vizet. Az idő a beállított víz hőmérsékletén is múlik, mennél hidegebb a víz, annál tovább adagol.

Az eszközöket a gyártó kizárólag kézmosás funkciójára gyártja. Minden medencének kagylós vagy íves a kialakítása, ezért mosogatóra vagy más funkcióra nem használhatóak.

Tisztítás:

A fali és lábon álló kézmosók teljesen rozsdamentes anyagból készültek. Locsolásos vagy nagynyomású mosásra is alkalmasak. Ügyeljen rá, hogy a tisztításra kizárólag olyan vegyszereket alkalmazzon, amelyek alkalmasak KO33 vagy rozsdamentes anyagokra. Tisztítás után papírral vagy ronggyal mindig törölje szárazra a felületet, hogy ne képződjenek foltok száradáskor.



Ne használjon dörzsis kefét vagy szivacsot, mert az megsértheti a felületet.

Ne használjon agresszív zsírolókat.

Ne használjon szemcsés krémet, mert azok a felület karcolását okozhatják.

Ügyeljen a megfelelő védőeszközök használatára, olvassa el a használni kívánt vegyszerek iránymutatását.

Ügyfélszolgálat:

Altofe Kft

2040 Budaörs, Károly király útja 145.

06 23 428 084, altofe@altofe.hu